




203648
VO-M12/10-4.5-2.5
聚焦光学元件

- 用于运行带光纤接口的颜色检测开关
- 坚固的规格



技术数据 (典型)		+20°C, 24 V DC
一般特征		
组件	聚焦光学元件	
使用...工作	WRB 120 S-SG-4.5-2.5, WRB 120 P-SG-4.5-2.5	
用于 FSB 10 M G1-B8 交换机	与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用	
用于 FSB 50 M 60 G3-B8 交换机	与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用	
用于 FS 50 M G3-B8 交换机	与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用	
用于 FS 12-100-1 M G3-B8 交换机	与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用	
用于 FS 12-100-1 M G3-B8-E 交换机	与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用	
用于 FS 12-100-2 M G3-B8 交换机	与 WRB 120 S-SG-4.5-2.5 一起使用, 与 WRB 120 P-SG-4.5-2.5 一起使用	
光学数据		
光斑尺寸	Ø 2 mm	
探测范围、测量范围、公差极限		
工作距离	10.0 mm	
工作范围	10 ... 15 mm	
更多信息 / 附件		https://www.di-soric.com/203648